

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260321 12/07
GTIN	4045197877765
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	8,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Instelhoek κ	107,5 graden
Spanhoogte L_2	11,6 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	16 mm
ISO-code houder	E12M SDQCR/L07
Plaatafmeting	7 mm
Totale lengte L	150 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Schacht-Ø D_s	12 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500