

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260321 16/07
GTIN	4045197877772
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	20 mm
Middenverplaatsing L_3	10 mm
Plaatafmeting	7 mm
ISO-code houder	E16R SDQCR/L07
Totale lengte L	200 mm
Wisselplaatschroevenset geschikte wisselplaat	269028 7 DC.. 0702..
Spanhoogte L_2	15,6 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500