

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260321 20/11
GTIN	4045197877789
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	250 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
ISO-code houder	E20S SDQCR/L11
Plaatafmeting	11 mm
Spanhoogte L ₂	18,9 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Minimale voorboor-Ø D _{min}	25 mm
Middenverplaatsing L ₃	12,5 mm
Schacht-Ø D _s	20 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 8	269028 8
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500