

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260340 10/07
GTIN	4045197877796
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Spanhoogte L ₂	9 mm
Totale lengte L	125 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
ISO-code houder	A10K SDQCR/L07
Minimale voorboor-Ø D _{min}	14 mm
Plaatafmeting	7 mm
Middenverplaatsing L ₃	7 mm
Afkoppellengte L ₁	30 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Schacht-Ø D _s	10 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500