

**Garant****Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260340 16/07
GTIN	4045197877819
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	7 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	22 mm
Middenverplaatsing $L_3$	11 mm
Spanhoogte $L_2$	14 mm
Instelhoek $\kappa$	107,5 graden
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Totale lengte L	180 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
ISO-code houder	A16Q SDQCR/L07
Afkoppellengte $L_1$	48 mm
Schacht-Ø $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500