

**Garant****Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260340 20/11
GTIN	4045197877826
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Totale lengte L	200 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	13 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	26 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	18 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	60 mm
ISO-code houder	A20R SDQCR/L11
Plaatafmeting	11 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

Wisselplaatschroevenset Type 8

269028 8

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500