

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260340 25/11
GTIN	4045197877833
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	17 mm
ISO-code houder	A25R SDQCR/L11
Instelhoek κ	107,5 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	200 mm
Afkoppellengte L_1	75 mm
Spanhoogte L_2	24 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	32,5 mm
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Wisselplaatschroevenset Type 8

269028 8

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500