

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260340 32/11
GTIN	4045197877840
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	44 mm
Onderlegplaat	269005 3
Middenverplaatsing L_3	22 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 2
ISO-code houder	A32S SDQCR/L11
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	250 mm
Afkoppellengte L_1	96 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Onderlegplaatschroef	269013 2
Spanhoogte L_2	31 mm
Schacht-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Onderlegplaat Type 3	269005 3
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500