

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260340 40/11
GTIN	4045197877857
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Onderlegplaat	269005 3
Afkoppellengte L_1	120 mm
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	300 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	49 mm
Spanhoogte L_2	39 mm
Middenverplaatsing L_3	27 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
ISO-code houder	A40T SDQCR/L11
Onderlegplaatschroef	269013 2
Schacht-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 3	269005 3
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500