

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260341 12/07
GTIN	4045197877871
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	36 mm
Totale lengte L	140 mm
Middenverplaatsing L_3	9 mm
Plaatafmeting	7 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
ISO-code houder	A12L SDQCR/L07
Minimale voorboor-Ø D_{min}	17 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Spanhoogte L_2	11 mm
Schacht-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500