

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260341 16/07
GTIN	4045197877888
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	180 mm
Plaatafmeting	7 mm
ISO-code houder	A16Q SDQCR/L07
Minimale voorboor-Ø D_{min}	22 mm
Middenverplaatsing L_3	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Instelhoek κ	107,5 graden
Spanhoogte L_2	14 mm
Afkoppellengte L_1	48 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500