

**Spankrachtmeter voor drieklauw, Meetbereik: 0-10kN****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479115 0-10
GTIN	2050001056504
Artikelklasse	47F

Omschrijving**Uitvoering:**

Hydraulische krachtopnemer met direct daarop aangesloten manometer, voor statische en quasistatische krachtmeting. Behuizing en zuiger van edelstaal, drukmeter van geperst messing, met sleepwijzer. Bescherming tegen het binnendringen van vuildeeltjes en spatwater (IP43).

Voordeel:

Bij gebruik volgens de voorschriften geldt een dichtheidsgarantie van 5jaar.

Toepassing:

In de gereedschapsmachinebouw.

Bijzonder geschikt voor het **gebruik in drieklauwen**.

Levering:

Inclusief afleesunit, kalibratierapport en transportkoffer.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 10 kN
Schaalverdeling	0,2 kN
Hoogte krachtopnemer	40 mm

Ø Krachtopnemer	70 mm
Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Maximale afwijking	±1,6 van de meetbereikendwaarde (±2,5 met sleepwijzer) %
Meettechniek	analoog
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Producttype	Krachtsmeter