

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260341 20/11
GTIN	4045197877895
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	60 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	A20R SDQCR/L11
Middenverplaatsing L_3	13 mm
Totale lengte L	200 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Spanhoogte L_2	18 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	26 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
Schacht-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 8	269028 8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500