

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260341 25/11
GTIN	4045197877901
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	17 mm
Afkoppellengte L_1	75 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 8
ISO-code houder	A25R SDQCR/L11
Spanhoogte L_2	24 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	32,5 mm
Totale lengte L	200 mm
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 8	269028 8
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500