

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260341 32/11
GTIN	4045197877918
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	22 mm
Onderlegplaat	269005 3
Spanhoogte L_2	31 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Onderlegplaatschroef	269013 2
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	250 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	44 mm
ISO-code houder	A32S SDQCR/L11
Afkoppellengte L_1	96 mm
Schacht-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Onderlegplaat Type 3	269005 3
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500