

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260341 40/11
GTIN	4045197877925
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	A40T SDQCR/L11
Instelhoek κ	107,5 graden
Middenverplaatsing L_3	27 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	49 mm
Onderlegplaat	269005 3
Afkoppellengte L_1	120 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Spanhoogte L_2	39 mm
Totale lengte L	300 mm
Onderlegplaatschroef	269013 2
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Plaatafmeting	11 mm
Schacht-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 3	269005 3
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500