

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260344 12/07
GTIN	4045197877932
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Instelhoek κ	93 graden
Koplengte L_1	25 mm
Spanhoogte L_2	11 mm
ISO-code houder	A12L SDXCR/L07
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Middenverplaatsing L_3	9 mm
Plaatafmeting	7 mm
Totale lengte L	140 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	17 mm
Nuttige diepte T	4,3 mm
Schacht-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500