

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260344 16/07
GTIN	4045197877949
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Totale lengte L	180 mm
Middenverplaatsing L ₃	11 mm
Instelhoek κ	93 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Koplengte L ₁	33 mm
Plaatafmeting	7 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	21 mm
ISO-code houder	A16Q SDXCR/L07
Spanhoogte L ₂	15 mm
Nuttige diepte T	4,3 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500