

**Garant****Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260344 20/11
GTIN	4045197877956
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	25 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Wisselplaatschroevenset	269028 8
ISO-code houder	A20R SDXCR/L11
Koplengte $L_1$	40 mm
Spanhoogte $L_2$	18 mm
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte $L$	200 mm
Middenverplaatsing $L_3$	13 mm
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Nuttige diepte $T$	10 mm
Schacht-Ø $D_s$	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500