

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260344 25/11
GTIN	4045197877963
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	A25R SDXCR/L11
Spanhoogte L_2	23 mm
Instelhoek κ	93 graden
Middenverplaatsing L_3	17 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	31,5 mm
Totale lengte L	200 mm
Plaatafmeting	11 mm
Koplengte L_1	50 mm
Nuttige diepte T	10 mm
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500