

**Garant**
**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260345 16/07
GTIN	4045197877987
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Middenverplaatsing $L_3$	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
ISO-code houder	A16Q SDXCR/L07
Koplengte $L_1$	33 mm
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Plaatafmeting	7 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	21 mm
Spanhoogte $L_2$	15 mm
Totale lengte L	180 mm
Nuttige diepte T	4,3 mm
Schacht-Ø $D_s$	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500