

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260345 20/11
GTIN	4045197877994
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 8
Middenverplaatsing L_3	13 mm
Spanhoogte L_2	18 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Plaatafmeting	11 mm
Koplengte L_1	40 mm
Instelhoek κ	93 graden
ISO-code houder	A20R SDXCR/L11
Totale lengte L	200 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	25 mm
Nuttige diepte T	10 mm
Schacht-Ø D_s	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500