

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260345 25/11
GTIN	4045197878007
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	11 mm
Instelhoek κ	93 graden
Totale lengte L	200 mm
Middenverplaatsing L_3	17 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	31,5 mm
Spanhoogte L_2	23 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Koplengte L_1	50 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
ISO-code houder	A25R SDXCR/L11
Nuttige diepte T	10 mm
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500