

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261132 25/16
GTIN	4045197878038
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	17 mm
Plaatafmeting	16 mm
Spanhoogte L_2	24 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	32 mm
Koplengte L_1	25,5 mm
Instelhoek κ	93 graden
ISO-code houder	A25R SVUBR/L16
geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Totale lengte L	200 mm
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 8	269028 8
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500