

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261132 32/16
GTIN	4045197878045
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 2
geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Spanhoogte L ₂	31 mm
ISO-code houder	A32S SVUBR/L16
Koplengte L ₁	33,5 mm
Instelhoek κ	93 graden
Middenverplaatsing L ₃	22 mm
Onderlegplaat	269005 8
Minimale voorboor-Ø D _{min}	40 mm
Onderlegplaatschroef	269013 2
Plaatafmeting	16 mm
Totale lengte L	250 mm
Schacht-Ø D _s	32 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 8	269005 8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500