

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261133 32/16
GTIN	4045197878090
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 2
Minimale voorboor-Ø D_{min}	40 mm
Middenverplaatsing L_3	22 mm
Onderlegplaat	269005 8
ISO-code houder	A32S SVUBR/L16
Instelhoek κ	93 graden
Spanhoogte L_2	31 mm
Plaatafmeting	16 mm
Onderlegplaatschroef	269013 2
Totale lengte L	250 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Koplengte L_1	33,5 mm
Schacht-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Onderlegplaat Type 8	269005 8
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500