

Garant
Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/16mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	261133 40/16
GTIN	4045197878106
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Koplengte L ₁	40 mm
Middenverplaatsing L ₃	27 mm
Onderlegplaatschroef	269013 2
Instelhoek κ	93 graden
Onderlegplaat	269005 8
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Plaatafmeting	16 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	49 mm
Spanhoogte L ₂	39 mm
Totale lengte L	300 mm
ISO-code houder	A40T SVUBR/L16
Schacht-Ø D _s	40 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Onderlegplaat Type 8	269005 8
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500