

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260704 20/12
GTIN	4045197878120
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	125 mm
Koplengte L ₁	20 mm
Plaatafmeting	12 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
Onderlegplaat	269005 9
Wisselplaatschroevenset	269028 20
geschikte wisselplaat	SC.. 1204..
Functiebreedte L ₄	17 mm
ISO-code houder	SSBCR/L 2020K12
Schachtgrootte	20 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 9	269005 9
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Schroef voor onderlegplaat Type 5	269013 5
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 20	269028 20
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500