

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260704 25/12
GTIN	4045197878137
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	269028 20
Functiebreedte L <sub>4</sub>	22 mm
geschikte wisselplaat	SC.. 1204..
ISO-code houder	SSBCR/L 2525M12
Schachtgrootte	25 mm
Plaatafmeting	12 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
Onderlegplaat	269005 9
Koplengte L <sub>1</sub>	20 mm
Totale lengte L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Schroef voor onderlegplaat Type 5	269013 5
Wisselplaatschroevenset Type 20	269028 20
Onderlegplaat Type 9	269005 9
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500