

Garant
Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260705 16/09
GTIN	4045197878144
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	9 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Totale lengte L	100 mm
ISO-code houder	SSBCR/L 1616H09
Schachtgrootte	16 mm
Onderlegplaat	269005 12
Functiebreedte L ₄	13 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Koplengte L ₁	20 mm
geschikte wisselplaat	SC.. 09T3..
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Onderlegplaat Type 12	269005 12
Wisselplaatschroeven set Type 2	269028 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500