

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260705 20/12
GTIN	4045197878151
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 20
Functiebreedte L ₄	17 mm
ISO-code houder	SSBCR/L 2020K12
Koplengte L ₁	20 mm
Totale lengte L	125 mm
geschikte wisselplaat	SC.. 1204..
Plaatafmeting	12 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
Onderlegplaat	269005 9
Schachtgrootte	20 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Wisselplaatschroevenset Type 20	269028 20
Onderlegplaat Type 9	269005 9
Schroef voor onderlegplaat Type 5	269013 5
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500