

Garant
Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260705 25/12
GTIN	4045197878168
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	SC.. 1204..
Totale lengte L	150 mm
Koplengte L ₁	20 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
Plaatafmeting	12 mm
Onderlegplaat	269005 9
Schachtgrootte	25 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 20
ISO-code houder	SSBCR/L 2525M12
Functiebreedte L ₄	22 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Schroef voor onderlegplaat Type 5	269013 5
Wisselplaatschroevenset Type 20	269028 20
Onderlegplaat Type 9	269005 9
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500