

**Garant**
**Klemdraaihouder, neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 08/07mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260300 08/07
GTIN	4045197878229
Artikelklasse	21T

**Omschrijving**

Klemdraaihouder 08/07 mm ISO-code houder: SDNCN 0808D07  
 geschikte wisselplaat: DC.. 0702..  
 Functiebreedte L<sub>4</sub> neutrale houders: 4 mm  
 Afkoppellengte L<sub>1</sub> neutrale houders: 7,5 mm  
 Totale lengte L neutrale houders: 60 mm  
 Wisselplaatschroevenset: 269028 22

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	269028 22
Afkoppellengte L <sub>1</sub> neutrale houders	7,5 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub> neutrale houders	4 mm
Plaatafmeting	7 mm
Schachtgrootte	8 mm
Totale lengte L neutrale houders	60 mm
ISO-code houder	SDNCN 0808D07
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Serie	QuickTurn
Inzetsoort	neutraal
Norm	DIN ISO 5610

Inwendige koeling	nee
Instelhoek $\kappa$	62,5 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Wisselplaatschroevenset 10-delig	269440
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15