

Klemdraaihouder, neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 10/07mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	260300 10/07
GTIN	4045197878236
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Plaatafmeting	7 mm
Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	9,5 mm
Schachtgrootte	10 mm
Totale lengte L neutrale houders	70 mm
ISO-code houder	SDNCN 1010E07
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	62,5 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500