

Klemdraaihouder, neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 12/07mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	260300 12/07
GTIN	4045197878243
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
ISO-code houder	SDNCN 1212F07
Plaatafmeting	7 mm
Schachtgrootte	12 mm
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	6 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Totale lengte L neutrale houders	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	62,5 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500