

Garant**Klemdraaihouder, neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260300 16/11 |
| GTIN | 4045197878250 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|--|---------------------|
| Plaatafmeting | 11 mm |
| Onderlegplaat | 269005 3 |
| Schroef voor onderlegplaat | 269013 2 |
| Totale lengte L neutrale houders | 100 mm |
| Functiebreedte L ₄ neutrale houders | 8 mm |
| Wisselplaatschroefenset | 269028 2 |
| Afkoppellengte L ₁ neutrale houders | 16 mm |
| geschikte wisselplaat | DC.. 11T3.. |
| Schachtgrootte | 16 mm |
| ISO-code houder | SDNCN 1616H11 |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Inzetsoort | neutraal |
| Inwendige koeling | nee |
| Instelhoek κ | 62,5 graden |
| Toepassing | Langsdraaien buiten |
| Toepassing | Vlakdraaien |

| | |
|-------------|---------------------|
| Toepassing | Langsdraaien buiten |
| Producttype | Klemdraaihouder |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Schroef voor onderlegplaat Type 2 | 269013 2 |
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15 | 674248 TX15 |
| Onderlegplaat Type 3 | 269005 3 |
| Wisselplaatschroevenset Type 22 | 269028 22 |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |