

Garant**Klemdraaihouder, neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260300 20/11
GTIN	4045197878267
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Onderlegplaat	269005 3
Totale lengte L neutrale houders	125 mm
Plaatafmeting	11 mm
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	10 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	20 mm
ISO-code houder	SDNCN 2020K11
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Schachtgrootte	20 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	62,5 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Onderlegplaat Type 3	269005 3
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500