

Garant**Klemdraaihouder, neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260300 25/11
GTIN	4045197878274
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	SDNCN 2525M11
Onderlegplaat	269005 3
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	12,5 mm
Schachtgrootte	25 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Totale lengte L neutrale houders	150 mm
Plaatafmeting	11 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	62,5 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 3	269005 3
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500