

**Boorstangenset staal zonder IK, rechts, Type: SET06****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260038 SET06
GTIN	4045197878281
Artikelklasse	29W

Omschrijving**Uitvoering:**

Zonder inwendige koeling.

Levering:

In kunststof box.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
ISO-code houder	S0608H SCLCR06
ISO-code houder	S1216M SCLCR06
ISO-code houder	S0810J SCLCR06
ISO-code houder	S1012K SCLCR06
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Koplengte L ₁	22 mm
Koplengte L ₁	27 mm

Koplengthe L_1	33 mm
Koplengthe L_1	42 mm
Spanhoogte L_2	7 mm
Spanhoogte L_2	9 mm
Spanhoogte L_2	11 mm
Spanhoogte L_2	15 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	8 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	11 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	13 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	16 mm
Middenverplaatsing L_3	4 mm
Middenverplaatsing L_3	6 mm
Middenverplaatsing L_3	7 mm
Middenverplaatsing L_3	9 mm
Halsbreedte L_4	6 mm
Halsbreedte L_4	8 mm
Halsbreedte L_4	10 mm
Halsbreedte L_4	12 mm
Totale lengte L	100 mm
Totale lengte L	110 mm
Totale lengte L	125 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500