

Draad-penkaliber MultiCheck, Schroefdraad: M18



Bestelgegevens

Bestelnummer	486510 M18
GTIN	2050001060853
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

Vergelijkbaar met nr. 486000 resp. 486100.

Stroef en robuust stalen lichaam met verschuifbare aluminium huls met afleesschaal voor meting en directe aflezing van **draaddieptes tot 4xD**.

Voordeel:

Controle van draadafmeting en draaddiepte in één handeling. Tijdsbesparing van maximaal 50% per testcyclus. Simpele vervanging van versleten penkalibers (montageset op aanvraag).

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Opmerking:

MultiCheck voor grove en fijne schroefdraden met nonius (tot aflezing 0,1 mm) of met digitale weergave (tot aflezing 0,01 mm) inclusief gegevensuitgang **op aanvraag** (zie nr. 486511 – 486516).

Technische beschrijving

Schroefdraad	M18
Draadspoed	2,5 mm

Aflezing	0,5 mm
Draadsoort	M
Norm	DIN 13
Kalibertype	Afkeurkaliber
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Draad-penkaliber

Dienstverlening

maximale Ø 60 mm	028650 60
------------------	-----------