



## Hoge voedingsfrees MFH micro, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 14/3mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	221941 14/3
GTIN	4960664778386
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor een uiterst efficiënte bewerking door hoge voedingen. Vermindering van trillingen door snijkraftvermindering.

### Technische beschrijving

Rampinghoek $\alpha_{\max}$	1,26 graden
Wisselplaatschroef	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\min}$	24 mm
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	9,1 mm
Afkoppellengte $L_1$	20 mm
Snijkant-Ø $D_c$	14 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	80 mm
Aantal snijkanten Z	3
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,5 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	12 mm
Ø $D_3$	10 mm
geschikte wisselplaat	LPGT 0102..
Inwendige koeling	ja

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	26 mm
Instelhoek $\kappa$	11 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees