



Frees voor hoge voedingen MFH micro, Weldonschacht, $\varnothing D$ / aantal snijkanten Z: 12/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221942 12/3
GTIN	4960664778423
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een uiterst efficiënte bewerking door hoge voedingen. Vermindering van trillingen door snijkrachtvermindering.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	65 mm
Inwendige koeling	ja
Ramplinglengte L voor α_{max}	7,1 mm
Maximale snijdiepte $a_{\text{p max}}$	0,5 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	22 mm
Snijkant- $\varnothing D_{\text{c}}$	12 mm
Schacht- $\varnothing D_{\text{s h6}}$	12 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	20 mm
Aantal snijkanten Z	3
geschikte wisselplaat	LPGT 0102..
Afkoppellengte L_1	20 mm
Wisselplaatschroef	229722 (6IP; 0,6 Nm)
$\varnothing D_3$	8 mm

Rampinghoek α_{\max}	1,61 graden
Instelhoek κ	11 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees