



Hoge voedingsfrees MFH micro, met schroefdraad, $\varnothing D$ / Aantal snijkanten Z: 8/1 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221943 8/1
GTIN	4960664806690
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een uiterst efficiënte bewerking door hoge voedingen. Vermindering van trillingen door snijkraftvermindering.

Technische beschrijving

Ramplinglengte L voor α_{\max}	3,1 mm
Wisselplaatschroef	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Snijkant- $\varnothing D_c$	8 mm
Ramplinghoek α_{\max}	3,69 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	12 mm
$\varnothing D_3$	4 mm
Totale lengte L_{totaal}	17 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	14 mm
Aantal snijkanten Z	1
$\varnothing D_1$ h6	6,5 mm
geschikte wisselplaat	LPGT 0102..

Opnamedraad M	M6
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,5 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees