



Hoge voedingsfrees MFH micro, met schroefdraad, $\varnothing D$ / Aantal snijkanten Z: 10/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221943 10/2
GTIN	4960664806706
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een uiterst efficiënte bewerking door hoge voedingen. Vermindering van trillingen door snijkraftvermindering.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	2
$\varnothing D_1$ h6	6,5 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	16 mm
$\varnothing D_3$	6 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,5 mm
Totale lengte L_{totaal}	17 mm
Wisselplaatschroef	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Rampinghoek α_{\max}	2,25 graden
Snijkant- $\varnothing D_c$	10 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	5,1 mm
Opnamedraad M	M6
Inwendige koeling	ja

geschikte wisselplaat	LPGT 0102..
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	18 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees