



## Hoge voedingsfrees MFH micro, met schroefdraad, $\varnothing D$ / Aantal snijkanten Z: 14/3mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	221943 14/3
GTIN	4960664806720
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor een uiterst efficiënte bewerking door hoge voedingen. Vermindering van trillingen door snijkraftvermindering.

### Technische beschrijving

Opnamedraad M	M6
Rampinghoek $\alpha_{\max}$	1,26 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	24 mm
$\varnothing D_1$ h6	6,5 mm
Wisselplaatschroef	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	17 mm
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	9,1 mm
Aantal snijkanten Z	3
Snijkant- $\varnothing D_c$	14 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
geschikte wisselplaat	LPGT 0102..
Inwendige koeling	ja

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	26 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,5 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees