

Garant**APMT 100305 TR, HB8525, Type: ST1100**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215948 ST1100
GTIN	4045197877581
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaat met zeer positieve geometrie en spoedvormig snijkantverloop.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frezen nr. 215800, 215803, 215850, 215853 en 215870.

Voor $a_e = 0,3 \times D / a_{p\max} = 4,8$ mm.

Bladdikte: 3,18 mm

Hoekradius: 0,5 mm

Voeding f_z per tand: 0,11 mm

Technische beschrijving

Type	ST1100
Voeding f_z per tand	0,11 mm
Hoekradius	0,5 mm
ISO-code wisselplaat	APMT 100305 TR
Soort	HB8525

Snijmateriaal	HM
Bladdikte	3,18 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen