

**Mitutoyo****Digitale diepteschuifmaat IP 67 met gegevensuitgang, Meetbereik: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418713 200
GTIN	4946368727158
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

het meetresultaat wordt op een goed afleesbaar display weergegeven. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

**Accessoires:**

Extra bruggen nr. 418744.

Signaalkabel nr. 497085.

**Technische beschrijving**

Doorsnede liniaal	16×3,5 mm
Bruglengte	100 mm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Kalibratie	A1
Aflezing	0,01 mm
Meetbereik	0 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357

Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,02 mm
Norm	ISO 13385
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Diepteschuifmaat

## Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200

## Accessoires

Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497085 D2
Extra brug, los Bruglengte 320 mm	418744 320
Extra brug, los Bruglengte 260 mm	418744 260
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497085 D1
Extra brug, los Bruglengte 180 mm	418744 180
Zender Type S11E	498966 S11E
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497085 USB2