

**Mitutoyo****Digitale beugelschroefmaat, Meetbereik: 50-75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421571 50-75
GTIN	4946368716701
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Maximale afwijking nauwkeuriger dan vereisten uit **DIN 863**. Extra groot LCD-display (7,5 mm). 'Function Lock' voorkomt per ongeluk verstellen van het nulpunt. **Combiratel** (draaimomentbegrenzing in de trommel en in de snelaandrijving) voor eenhandsbediening en gebruik in de houder.

**Voordeel:**

**Meettijdreductie van maximaal 40% dankzij 2-mm-spindelspoed.**

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357. Vanaf maat 25–50 1 instelkaliber.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	50 - 75 mm
Aflezing	0,001 mm
Kalibratie	B2
Spoed van de spindel	2 mm
Maximale afwijking	2 µm
Spindel-Ø	6,35 mm

Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

### Dienstverlening

DAkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100
KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100

### Accessoires

Instelkaliber totale lengte 50 mm	421100 50
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357