

**Mitutoyo****Digitale beugelschroefmaat, Meetbereik: 75-100mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 421571 75-100 |
| GTIN          | 4946368716718 |
| Artikelklasse | 44A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Maximale afwijking nauwkeuriger dan vereisten uit **DIN 863**. Extra groot LCD-display (7,5 mm). 'Function Lock' voorkomt per ongeluk verstellen van het nulpunt. **Combiratel** (draaimomentbegrenzing in de trommel en in de snelaandrijving) voor eenhandsbediening en gebruik in de houder.

**Voordeel:**

**Meettijdreductie van maximaal 40% dankzij 2-mm-spindelspoed.**

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357. Vanaf maat 25–50 1 instelkaliber.

**Technische beschrijving**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Maximale afwijking   | 2 µm        |
| Spoed van de spindel | 2 mm        |
| Spindel-Ø            | 6,35 mm     |
| Meetbereik           | 75 - 100 mm |
| Aflezing             | 0,001 mm    |
| Kalibratie           | B2          |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Aantal inbegrepen batterijen              | 1                 |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 357        |
| IP-klasse                                 | IP 65             |
| Energievoorziening                        | Batterijvoeding   |
| Norm                                      | Fabrieksnorm      |
| Meettechniek                              | Digitaal          |
| Verpakking                                | stevige box       |
| Producttype                               | Beugelschroefmaat |

### Dienstverlening

|   |            |
|---|------------|
| DAkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm | 022050 100 |
| KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm      | 022040 100 |

### Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357 | 081560 357 |
| Instelkaliber totale lengte 75 mm             | 421100 75  |