

Mitutoyo

Zwenktaster, met horizontale klok, tastarmlengte 17,4 mm, Meetbereik per richting / behuizings-Ø: 0,4/39mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	436271 0,4/39
GTIN	4946368675800
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarhouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.

1/100-aflezing.

Zwenktasters met **horizontaal liggende klok**.

Mitutoyo – Edelsteengelagerd meetwerk met meetkogel van HM. Ongevoelig voor magnetische velden.

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van paralleliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

Inclusief spandoorn Ø 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Lengte tastarm	17,4 mm
Meetkogel-Ø	2 mm
Meetkracht	0,3 N
Zwenkbereik	2×120 graden
Behuizing-Ø	39 mm
Totale afwijkingsmarge f_{tot}	13 µm
Afwijkingsmarge f_e	8 µm
Aflezing	0,01 mm
Meetbereik in elke richting	0,4 mm
Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Meetwaarde-omkeerbereik f_u	3 µm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C5
Producttype	Zwenktaster

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieZwenktaster Type ANALOG	023340 ANALOG
KalibratieZwenktaster Type ANALOG	023330 ANALOG

Accessoires

Centreerhouder Type	436512
Scharnierend meetstatief Actieradius 120 mm	359680 120
Vierkanthouder voor minitaster	436510